



Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 25-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	423000 25-50
GTIN	4045197204011
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s otočným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rovnoběžnost měřících ploch	5 μ m
\varnothing vřetene	8 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm
\varnothing měřicího talířku	20 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Akreditovaná kalibrace (např. DAkkS) Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------