

 Mahr**Vnitřní mikrometr, Rozsah měření: 30-40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

**Lehká, nelámavá trubková konstrukce.** Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. **Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy.** Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matově chromovány. Od měřicího rozsahu 100 – 125 mm s tepelnou izolací a upínacím zařízením.

**Rozsah dodávky:**

Mikrometr v pouzdře.

**Technický popis**

Ø měřicího válce	12,5 mm
Ø vřetene	7 mm
Rozsah měření	30 - 40 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	4 µm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B10
Druh produktu	2bodový dutinoměr

---

**Služby**

Kalibrování Vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření  
100 mm

022440 100

Kalibrace DAkkSDutinoměr Maximální rozsah měření 200  
mm

022450 200