

Mahr**Mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Silný ocelový třmen, sklopný o 45° proti stabilní noze. Výškově nastavitelný doraz. Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. Součásti pro obsluhu a odečítání matný chrom. S izolační ochranou rukou. Konstantní síla měření. Pohyblivý zpětný dotyk, zvedání pomocí zpětné páčky. Zvláště vhodné pro přesné sériové díly a rychlou kontrolu.

Přesnost:**Přesný úchylkoměr DIN 863 mikrometr 2 µm.****Rozsah dodávky:**

Včetně přesného úchylkoměru Millimes č. 434674 vel. 50/1.

Kalibrování: C3

Rozsah měření přesného úchylkoměru: $\pm 0,05$ mm

Rozlišení mikrometru: 0,005 mm

Rozlišení přesného úchylkoměru: 0,001 mm

Ø vřetene: 7,5 mm

Ø měřicího válce: 25 mm

Technický popis

Rozlišení mikrometru	0,005 mm
----------------------	----------

Rozsah měření	0 - 50 mm
Ø měřicího válce	25 mm
Ø vřetene	7,5 mm
Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,05 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B1
Kalibrování	C3
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Služby

Kalibrování Přesné indikátory	013470
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	012050 100
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 100 mm	012060 100
Kalibrace DAkkS Přesné indikátory	013450

Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 µm	434674 50/1
--	-------------