

**Hloubkoměr, Rozsah měření: 0-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Pro dosažení různých hloubek měření se vyměňují měřicí jehly, odstupňované po 25 mm.

Vřeteno zcela kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matně chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konstantní tlak měření díky vestavěné řehtačce.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 150 mm
Délka můstku	100 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Počet měřicích jehel	6
Ø měřicí jehly	4,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S15
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrování Sada hloubkoměrů Rozsah měření 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------