

Mahr**Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. S jemně lapovanými **tvrdokovovými měřicími plochami**. Vřeteno a doraz z nerezové oceli. Třmen a vedení vřetena nejsou smontovány, ale jsou vyrobeny z jednoho kusu. Tlačítko pro zvedání měřicího dorazu pro opakovaná měření. S kalibračním šroubem nastavitelným na nulu. Značky tolerancí pro správná/nesprávná měření. S izolační ochranou rukou. Páčka pro sevření vřetena.

Text upoutávky:

Odečet odchylky v 1/1000 mm.

Tlačítko pro zatažení měřicího vodítka.

Přesnost:

Přesný úchylkoměr 1 μm přesnost mikrometru 2 μm

Technický popis

Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,065 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Hloubka vybrání měřicího třmenu	16 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Rozlišení mikrometru	0,01 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B9
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Služby

KalibrováníPřesný úchylkoměr Maximální rozsah měření 25 mm	022100 25
--	-----------