

Mitutoyo

Vestavný digitální mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření (dráha měření): 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Bezpečné a bezchybné měření bez nonia. Kalené a broušené měřicí vřeteno, aretace svěrnou páčkou, řehťačka.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný, mikrometrický doraz.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Délka upínací stopky	16 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 25 mm
Ochranná třída IP	IP 65

Celková délka	170 mm
Upínací stopka Ø	12 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

Služby

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2