

**Středicí úhelník, Délka ramen: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	455000 180
GTIN	4045197685988
Třída artiklu	42F

Popis**Provedení:**

Přesné ocelové provedení se stupnicí mm na liště. Funkční plochy přesně broušené, ploché strany přesně obrobeny.

Použití:

Pro orýsování středu okrouhlých ploch a hřídelů. Příkladá se křížmo 2 –3 krát.

Technický popis

Pro maximální Ø hřídele	270 mm
Rozměrová stupnice na liště	300 mm
Průřez lišty	20×4,0 mm
Mezní chyba	0,3 úhlová min,
Délka ramen	180 mm
Norma	Výrobní norma
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Kalibrování	F5
Druh produktu	Středicí úhelník

Služby

Kalibrování Dostředný, ostrý úhel a úhel zkosení Maximální
délka ramene 300

025850 300