

## Mitutoyo

### Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-150mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	425400 0-150
GTIN	4946368695846
Třída artiklu	44A

#### Popis

##### Provedení:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.

**K dosažení různých hloubek měření je možné vyměnit měřicí jehly, odstupňované po 25 mm.** Vřeteno kompletně kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matný chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konzistentní měřicí tlak díky vestavěné jemné ráčně.

##### Text upoutávky:

##### Tlačítko pro přidržení hodnoty:

Naměřenou hodnotu lze přidržet stisknutím tlačítka (např. při měření na obtížně přístupném místě).

##### Nulový bod/ absolutní rozměr:

Nulování v jakékoli poloze: Po opakovaném stisknutí tlačítka se znovu objeví absolutní hodnota.

##### Tlačítko Preset:

Pro nastavování „nuly“. Toto nastavení zůstává v paměti i po vypnutí displeje.

##### Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel a 1 baterie č. 081560 vel. 357.

##### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.

## Technický popis

Počet měřicích jehel	6
Délka můstku	100 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Ø měřicí jehly	4 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S15
Druh produktu	Hloubkoměr

## Služby

Kalibrování Sada hloubkoměrů Rozsah měření 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------

## Příslušenství

Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2

497445 D2