

**Mitutoyo****Digitální čelistový vnitřní mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 5-30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

**Přímé odečítání pomocí digitálního displeje.** Plně kalené, broušené a lapované vřeteno. Měřicí čelisti osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované. Konstantní tlak měření díky vestavěné ráčně. Se stavěcím šroubem.

**Text upoutávky:**

Preset pro nastavení libovolné počáteční hodnoty.

Nulování v libovolné poloze bez vymazání absolutního rozměru

Tlačítkem pro zachování hodnoty lze uložit výsledek měření (např. při měření na obtížně přístupném místě).

**Přesnost:**

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm.

**Rozsah dodávky:**

1 baterie č. 081560 vel. 357.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497445, nastavovací kroužky č. 484030.

**Technický popis**

Rozsah měření	5 - 30 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

## Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022360 50
---	-----------

## Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm	484030 10
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 20 mm	484030 20
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1