



Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 423000 75-100 |
| GTIN | 4045197204035 |
| Třída artiklu | 42B |

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s otočným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Rozsah měření | 75 - 100 mm |
| Ø vřetene | 8 mm |
| Ø měřicího talířku | 20 mm |
| Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm |
| Rozlišení | 0,01 mm |
| Kalibrování | B2 |
| Norma | DIN 863 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm | 022050 100 |
| KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm | 022040 100 |

Příslušenství

| | |
|--|-----------|
| Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm | 421100 75 |
|--|-----------|