

Mitutoyo

Digitální čelistový vnitřní mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 25-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	426850 25-50
GTIN	4946368511306
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Přímé odečítání pomocí digitálního displeje. Plně kalené, broušené a lapované vřeteno. Měřicí čelisti osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované. Konstantní tlak měření díky vestavěné ráčně. Se stavěcím šroubem.

Text upoutávky:

Preset pro nastavení libovolné počáteční hodnoty.

Nulování v libovolné poloze bez vymazání absolutního rozměru

Tlačítkem pro zachování hodnoty lze uložit výsledek měření (např. při měření na obtížně přístupném místě).

Přesnost:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, nastavovací kroužky č. 484030.

Technický popis

Rozsah měření	25 - 50 mm
Rozlišení	0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B4
Druh produktu	Čelistový vnitřní mikrometr

Služby

Kalibrace Čelistový vnitřní mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022360 50
---	-----------

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497445 USB2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497445 D1
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 50 mm	484030 50
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Vysílač Typ S16E	498966 S16E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497445 D2