

**Třmenový pasometr s číselníkovým úchylkoměrem, Rozsah měření: 25-60mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 424900 25-60  |
| GTIN           | 4059192017606 |
| Třída artiklu  | 43A           |

**Popis****Provedení:**

Silný, kovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. Kovadlina je pružně uložená a pro vložení obrobku ji lze zasunout zpět pomocí páčky. Protilehlý dotek lze nastavit pomocí zubového hřebenu a rýhovaného šneku přes rozsah měření. Nastavení pomocí koncové měřky. Nastavitelný středící doraz pro nastavení středu obrobku.

**Konstantní síla měření** díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Upřednostňují se přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1. **Odchyly tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně.**

S tvrdokovovými měřicími plochami. Pro válcové součástky jako hřídele, kolíky a čepy, pro měření tloušťky a délky.

**Rozsah dodávky:**

**Bez** přesného úchylkoměru, **včetně** dřevěné kazety.

**Zvláštní příslušenství:**

Nastavovací rozměry, přesný úchylkoměr č. 434674. Litinový stojan, držák pro přesný úchylkoměr pro přímý přenos měřicího pohybu, měřicí nástavce.

**Technický popis**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Rovinnost měřících ploch | 0,2 µm |
|--------------------------|--------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ø měřících ploch            | 9 mm                                     |
| Rovnoběžnost měřících ploch | 2 µm                                     |
| Dráha dotyku měření         | 2 mm                                     |
| Měřicí síla                 | 7,5 N                                    |
| Rozsah měření               | 25 - 60 mm                               |
| Norma                       | Výrobní norma                            |
| Měřicí technika             | analogové                                |
| Obal                        | Stabilní box                             |
| Kalibrování                 | L9                                       |
| Druh produktu               | Třmenový pasometr s přesným úchylkoměrem |

## Služby

|   |           |
|---|-----------|
| KalibrováníNastavitelný pasometr Typ RL | 028730 RL |
|---|-----------|