




Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	422501 0-25
GTIN	
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. S jemně lapovanými **tvrdokovovými měřicími plochami**. Vřeteno a doraz z nerezové oceli. Třmen a vedení vřetena nejsou smontovány, ale jsou vyrobeny z jednoho kusu. Tlačítko pro zvedání měřicího dorazu pro opakovaná měření. S kalibračním šroubem nastavitelným na nulu. Značky tolerancí pro správná/nesprávná měření. S izolační ochranou rukou. Páčka pro sevření vřetena.

Text upoutávky:

Odečet odchylky v 1/1000 mm.

Tlačítko pro zatažení měřicího vodítka.

Přesnost:

Přesný úchylkoměr 1 µm – přesnost mikrometru 2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně stavěcího klíče.

Upozornění:

Měřicí plochy z CBN na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,07 mm
Rozlišení mikrometru	0,01 mm

Hloubka vybrání měřicího třmenu	15 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B9
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Služby

KalibrováníPřesný úchylkoměr Maximální rozsah měření 25 mm	022100 25
---	-----------