



## Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 100-125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	423000 100-125
GTIN	4045197204042
Třída artiklu	42B

### Popis

#### Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen. Provedení s otočným vřetenem.

#### Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

#### Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

### Technický popis

Ø měřicího talířku	30 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	6 µm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozsah měření	100 - 125 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200

## Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 100 mm	421100 100
---	------------