

Mitutoyo**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-6,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Kompletně kalené vřeteno a nereflezně chromovaný měřicí bubínek. **Otočné vřeteno**, bez tvrdokovové příložné plošky, bez ráčny, **velmi krátká verze, vypouklá dosedací plocha.**

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

Upozornění:

Zvláštní velikosti na poptávku.

Technický popis

Rádus dosedací plochy	3 mm
Ø měřicího válce	9 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 6,5 mm
Ø vřetene	3,5 mm
Délka upínací stopky	6 mm
Upínací stopka Ø	6 mm
Celková délka	37 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

Služby

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50