

Weidmüller 

Zkoušečka napětí VT CTB



Údaje o objednávce

Artikové číslo	665133
GTIN	4032248405855
Třída artiklu	73H

Popis

Provedení:

Pevné pouzdro s kovovou sponkou a háčkem.

- **Jmenovité napětí 3 – 48 V AC/DC.**
- **Zobrazení jednotlivých stupňů 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.**
- **Funkce posuvu s měřicím hrotem pro měření skrz izolaci kabelu.**
- **Zobrazení polarity.**

Posuvný mechanismus k uchycení háčku na kabel.

Výhoda:

Kabel nemusí být ke zkoušení odizolován.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Použití:

Na auta, nákladní automobily a elektrokola.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Technický popis

Ukazatel	LED
Pracovní teplota	-10 - 50 °C
Kontrola průchodu	ne
Frekvenční rozsah	0 – 65 Hz

Jmenovité napětí	AC/DC 5 – 48 V
Ochranná třída IP	IP 40
Norma	DIN EN 61326
Norma	DIN EN 61010-1
Hmotnost	50 g
Délka kabelu	100 cm
Reakční čas	<0,3 s
Zkušební proud	<0 mA
Doba zapnutí	10 s
Doba zotavení	240 s
Vlhkost	rF max. 85 %
Stupeň znečištění	2
Zdroj energie	Síťový provoz
Označení výrobce	VT CTB
Celková délka	137 mm
Rozsah měření	3 - 48 V
Druh produktu	Zkoušečka napětí