



Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 125-150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	423000 125-150
GTIN	4045197204059
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s otočným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Stoupání vřetena	0,5 mm
Ø měřicího talířku	30 mm
Ø vřetene	8 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	6 µm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200