

**Mitutoyo****Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Otočné vřeteno**, bez tvrdokovové příložné plošky, bez ráčny, **krátká verze**.

**Použití:**

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

**Upozornění:**

Zvláštní velikosti na poptávku.

**Technický popis**

Ø vřetene	5 mm
Upínací stopka Ø	9,5 mm
Ø měřicího válce	13 mm
Délka upínací stopky	9,5 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 13 mm
Celková délka	58,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

**Služby**

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkSVestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50