



Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	422501 75-100
GTIN	
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. S jemně lapovanými **tvrdokovovými měřicími plochami**. Vřeteno a doraz z nerezové oceli. Třmen a vedení vřetena nejsou smontovány, ale jsou vyrobeny z jednoho kusu. Tlačítko pro zvedání měřicího dorazu pro opakovaná měření. S kalibračním šroubem nastavitelným na nulu. Značky tolerancí pro správná/nesprávná měření. S izolační ochranou rukou. Páčka pro sevření vřetena.

Text upoutávky:

Odečet odchylky v 1/1000 mm.

Tlačítko pro zatažení měřicího vodítka.

Přesnost:

Přesný úchylkoměr 2 µm – přesnost mikrometru 2 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně stavěcího klíče.

Upozornění:

Měřicí plochy z CBN na poptávku.

Technický popis

Rozlišení přesného úchylkoměru	0,002 mm
Rozlišení mikrometru	0,01 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Hloubka vybrání měřicího třmenu	50 mm

Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,14 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B9
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

Služby

KalibrováníPřesný úchylkoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022100 200
---	------------