

Mitutoyo**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Otáčivé vřeteno**, s tvrdokovovou příložnou ploškou a ráčnou.

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřících zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

Upozornění:

Zvláštní velikosti na poptávku.

Technický popis

Ø měřicího válce	18 mm
Délka upínací stopky	15 mm
Upínací stopka Ø	10 mm
Celková délka	109 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 25 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

Služby

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50