

Mahr**Třmenový pasometr s rukojetí Marameter S, Rozsah měření: 150-200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424910 150-200
GTIN	4059192017859
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Silný třmen odolný proti ohybu s rukojetí. Kovadlina a protilehlý dotek z nerezavějící, kalené oceli. **Měřicí plochy jsou osazené tvrdokovem a na přední straně zkoseny pro snadnější vkládání.** Pro měření úzkých středících okrajů přečnávající přes šířku třmenu. Nastavení pomocí koncové měrky. Lze nastavit středící doraz pro nastavení středu obrobku.

Vysoká přesnost měření. Hmotnost přístroje spočívá při měření na pevném dotyku a nemá vliv na výsledek měření.

Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly. Lze použít se všemi zobrazovacími přístroji (není zahrnuto v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Preferuje se přesný úchylkoměr č. 434674.

Odchylky tolerance obrobku na zobrazovacím zařízení číst číselně. Bočně přečnávající třmen na ochranu proti nárazům při měření a odložení.

Text upoutávky:

Nastavitelný protilehlý dotek.

Nastavitelný centrální doraz.

Doraz s převodem přesného úchylkoměru.

Použití:

Pro měření válcových součástí všech typů. Jako rychlý měřicí přístroj přímo na obráběcím stroji a při výrobní kontrole.

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru, **včetně** dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací rozměry, paralelní základní měrky, měřicí kotouče, přesný úchylkoměr č. 434674.

Upozornění:

Rozsah měření do 500 mm na poptávku.

Technický popis

Rovnoběžnost měřicích ploch	3 µm
Ø měřicích ploch	22 mm
Měřicí síla	15 N
Rozsah měření	150 - 200 mm
Rovinnost měřicích ploch	0,5 µm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	L9
Druh produktu	Třmenový pasometr s přesným úchylkoměrem

Služby

KalibrováníNastavitelný pasometr Typ RL	028730 RL
---	-----------