



## Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 0-25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Třída artiklu	42B

### Popis

#### Provedení:

Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. S jemně lapovanými **tvrdokovovými měřicími plochami**. Vřeteno a doraz z nerezové oceli. Třmen a vedení vřetena nejsou smontovány, ale jsou vyrobeny z jednoho kusu. Tlačítko pro zvedání měřicího dorazu pro opakovaná měření. S kalibračním šroubem nastavitelným na nulu. Značky tolerancí pro správná/nesprávná měření. S izolační ochranou rukou. Páčka pro sevření vřetena.

#### Text upoutávky:

Odečet odchylky v 1/1000 mm.

Tlačítko pro zatažení měřicího vodítka.

#### Přesnost:

**Přesný úchylkoměr 1 µm přesnost mikrometru 3 µm**

#### Rozsah dodávky:

Včetně stavěcího klíče.

### Technický popis

Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,045 mm
Rozlišení mikrometru	0,01 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Hloubka vybrání měřicího třmenu	18 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B9
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

### Služby

KalibrováníPřesný úchylkoměr Maximální rozsah měření 25 mm	022100 25
---	-----------