

**Mahr****Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424800 25-50
GTIN	4059192004682
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Měřicí vřeteno z nerezové oceli, kalené a broušené. Měřicí plochy osazeny tvrdokovem. Součásti pro obsluhu a odečítání matný chrom. S izolační ochranou rukou. Konstantní síla měření. Pohyblivý měřicí dotyk, s možností zpětného stažení. Obzvláště vhodné pro přesné sériové díly.

**Přesnost:**

**Přesný úchylkoměr DIN 863 mikrometr 2 µm.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně přesného úchylkoměru Millimes č. 434674 vel. 50/1.

**Technický popis**

Rozsah měření	25 - 50 mm
Rozsah měření přesného úchylkoměru	±0,05 mm
Ø měřicího válce	18 mm
Rozlišení přesného úchylkoměru	0,001 mm
Ø vřetene	7,5 mm
Rozlišení mikrometru	0,01 mm
Norma	DIN 863

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B14
Druh produktu	Mikrometr s přesným úchylkoměrem

### Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem Maximální rozsah měření 100 mm	022400 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr s přesným úchylkoměrem Maximální rozsah měření 100 mm	022410 100

### Příslušenství

Přesný úchylkoměr ± rozsah měření / odečet 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------