

**Mitutoyo****Hloubkoměr, Rozsah měření: 0-100mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	425200 0-100
GTIN	4946368016382
Třída artiklu	44A

## Popis

### Provedení:

**Pro dosažení různých hloubek měření se vyměňují měřicí jehly, odstupňované po 25 mm.**

Vřeteno zcela kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matně chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konstantní tlak měření díky vestavěné řehtačce.

### Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel.

## Technický popis

Délka můstku	100 mm
Rozsah měření	0 - 100 mm
Počet měřicích jehel	4
Ø měřicího válce	18 mm
Ø měřicí jehly	4 mm
Rozlišení	0,01 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S15
Druh produktu	Hloubkoměr

### Služby

KalibrováníSada hloubkoměrů Rozsah měření 0-100 mm	020780 0-100
--	--------------