


Mahr**Třmenový pasometr s číselníkovým úchylkoměrem bez měřicích nástavců,
Rozsah měření: 30-80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	424904 30-80
GTIN	2050001053305
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Měřicí a protilehlý dotyk s přesnými kuželovými otvory pro upnutí vyměnitelných měřicích nástavců. Univerzální použití, čímž lze řešit problémy s měřením všeho druhu.

Silný kovový ocelový třmen s tepelnou izolací. Doraz a protilehlý dotyk z nerezové, kalené oceli.

Pružně uložený doraz s možností zatažení zpět pomocí páčky při zavádění do výrobku. Protilehlý dotyk nastavitelný pomocí ozubené tyčinky šnekového převodu. Nastavení pomocí koncových měrek. Nastavitelný centrální doraz pro nastavení středu obrobku. **Konstantní síla měření**

díky zabudované pružině. Použitelný se všemi indikačními přístroji (nejsou zahrnuty v ceně) s upínací stopkou 8 mm. Doporučovány jsou přesné úchylkoměry č. 434674 vel. 25/0,5 a vel. 50/1 nebo č. 434670. **Toleranční odchylky obrobku lze odečítat pomocí číselných údajů na zobrazovacím přístroji.**

Rozsah dodávky:
Bez přesného úchylkoměru, včetně dřevěné kazety.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací měrky, přesný úchylkoměr č. 434670 a 434674. Litinový stojan, držák pro přesný úchylkoměr k lineárnímu přenosu měřicího pohybu, měřicí nástavce.

Kalibrování: L9

Dráha dotyku měření: 2,5 mm

Měřicí síla: 7,5 N

Technický popis

Dráha dotyku měření	2,5 mm
Rozsah měření	30 - 80 mm
Měřicí síla	7,5 N
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	L9
Druh produktu	Třmenový pasometr s přesným úchylkoměrem

Služby

Kalibrování Nastavitelný pasometr	018530
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Nastavitelný pasometr Typ RL	028730 RL