

HOLEX**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-6,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426250 0-6,5
GTIN	4045197204073
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Otočné vřeteno**, bez tvrdokovové příložné plošky, bez ráčny, **velmi krátká verze, vypouklá dosedací plocha.**

Použití:

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřících zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

Technický popis

Rádus dosedací plochy	2,5 mm
Ø vřetene	3,5 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 6,5 mm
Upínací stopka Ø	6 mm
Celková délka	37 mm
Délka upínací stopky	6 mm
Ø měřicího válce	9 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm

Měřicí technika	analogové
Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

Služby

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50