



Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami, Rozsah měření: 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s otočným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Ø měřicího talířku	20 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	5 µm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Ø vřetene	8 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B1
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25