

Garant**Středicí svěrák, Šířka čelistí A: 80mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 360130 80 |
| GTIN | 4045197642387 |
| Třída artiklu | 310 |

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

Multifunkční použití.

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Vícenásobná upínací lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

| | |
|---------------------------|----------------|
| Délka | 110 mm |
| Hmotnost | 2,5 kg |
| Zdvih | 22 mm |
| Krouticí moment | 40 Nm |
| Výška | 50,2 mm |
| Šířka čelistí A | 80 mm |
| Upínací síla do maximálně | 17 kN |
| Šířka | 80 mm |
| Vhodné pro barevný kód | ZC 80 |
| Druh produktu | Strojní svěrák |

Příslušenství

| | |
|---|------------------|
| Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80 | 360141 80 |
| Středicí / adaptérový plech Typ T2 | 360132 T2 |
| Upínací čep pro středící svěrák Typ 18M12/120 | 360131 18M12/120 |
| Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80 | 360142 80 |
| Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80 | 360137 80 |
| Upínací čep pro středící svěrák Typ 18M12/138 | 360131 18M12/138 |
| Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80 | 360140 80 |
| Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80 | 360138 80 |
| Středicí / adaptérový plech Typ T1 | 360132 T1 |
| Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80 | 360135 80 |
| Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 80 | 360143 80 |
| Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 80 | 360146 80 |
| Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 80 | 360136 80 |
| Pár prizmatických čelistí Pro typ 80 | 360148 80 |
| Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 80 | 360145 80 |
| Konzole pro středící svěrák Pro typ 80 | 360152 80 |

