

Mitutoyo**Hloubkoměr, Rozsah měření: 0-150mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Pro dosažení různých hloubek měření se vyměňují měřicí jehly, odstupňované po 25 mm.

Vřeteno zcela kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matně chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konstantní tlak měření díky vestavěné řehtačce.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel.

Technický popis

Ø měřicí jehly	4 mm
Délka můstku	100 mm
Počet měřicích jehel	6
Ø měřicího válce	18 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Rozlišení	0,01 mm

Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S15
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

KalibrováníSada hloubkoměrů Rozsah měření 0-150 mm	020780 0-150
--	--------------