

Garant**Pár nastavbových čelistí Gripp, Pro typ: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360140 80
GTIN	4045197642608
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Výška upínání = 4 mm.

Materiál:

Nástrojová ocel krátkodobě nitridovaná.

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 360130 – 360134.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího šroubu.

Technický popis

Pro typ	80
Výška dosedací plochy C	55 mm
Vhodné pro barevný kód	PCV 100
Vhodné pro barevný kód	ZC 80
Šířka čelistí b	80 mm
Rozsah upnutí B - A	6 - 87 mm
Druh produktu	Čelisti pro svěrák

