

**Vestavný mikrometr, Rozsah měření (dráha měření): 0-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Třída artiklu	42B

**Popis****Provedení:**

Kompletně kalené vřeteno a nereflexně chromovaný měřicí bubínek. **Otočné vřeteno**, bez tvrdokovové příložné plošky, bez ráčny, **krátká verze**.

**Použití:**

Pro montáž do strojů, přístrojů, zařízení, měřicích zařízení atd. jako nastavitelný doraz měřicího stolu.

**Technický popis**

Celková délka	58,5 mm
Rozsah měření (dráha měření)	0 - 13 mm
Ø vřetene	5 mm
Délka upínací stopky	9,5 mm
Ø měřicího válce	13 mm
Upínací stopka Ø	9,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,002 mm
Norma	Výrobní norma
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Kalibrování	B3
Druh produktu	Vestavný mikrometr

**Služby**

Kalibrování Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 25 mm	022280 25
Kalibrace DAkkS Vestavný mikrometr Maximální rozsah měření 50 mm	022290 50