

Garant**Středicí svěrák, Šířka čelistí A: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360130 120
GTIN	4045197680891
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

Multifunkční použití.

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Vícenásobná upínací lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

Hmotnost	5,1 kg
Krouticí moment	60 Nm
Upínací síla do maximálně	25,5 kN
Šířka	120 mm
Délka	130 mm
Šířka čelistí A	120 mm
Zdvih	25 mm
Výška	50,2 mm
Vhodné pro barevný kód	ZC120
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Středicí / adaptérový plech Typ T1	360132 T1
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360136 120
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360140 120
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360135 120
Konzole pro středící svěrák Pro typ 120	360152 120
Pár prizmatických čelistí Pro typ 120	360148 120
Upínací čep pro středící svěrák Typ 18M12/120	360131 18M12/120
Pár nastavbových čelistí TK Pro typ 120	360138 120
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360143 120
Pár nastavbových čelistí měkkých Pro typ 120	360145 120
Pár nastavbových čelistí Gripp Pro typ 120	360141 120
Upínací čep pro středící svěrák Typ 18M12/138	360131 18M12/138
Středicí / adaptérový plech Typ T2	360132 T2