

Garant**Paralelní upínací čelist, Šířka čelistí: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360115 120
GTIN	4045197555427
Třída artiklu	310

Popis**Upozornění:**

Utahovací moment a upínací síla jsou standardní hodnoty a jsou pouze orientační (v závislosti na materiálu).

Technický popis

Šířka čelistí	120 mm
Upínací síla	10 kN
Upínací síla	20 kN
Upínací síla	30 kN
Upínací síla	40 kN
Krouticí moment	10 Nm
Krouticí moment	20 Nm
Krouticí moment	30 Nm
Krouticí moment	40 Nm
Maximální zdvih	4 mm
Upínací šroub OK	8 mm

Šroub ramena OK₁

4 mm

Druh produktu

Čelisti pro svěrák