


Garant**DN.G 150608, Typ: HU7305**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150608 HU7305 Druh: HU7305
Lamač třísek: AM
Tolerance: G
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 600 m/min

Technický popis

Druh	HU7305
Lamač třísek	AM
Posuv f	0,1 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,8 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení