



Základní sady upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 14/ M12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	375410 14/M12
GTIN	4020772083892
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

- Všechny díly jsou zhotoveny ze zušlechtěné oceli.
- Zušlechtěné šrouby do T-drážek, válcovaný závit.

Použití:

Ideální pro **výrobu nástrojů, výrobu a školicí střediska.**

Obsah:

Upínky: 2 ks / 14×100 mm; 2 ks / 14×160 mm

Upínací podložky: 4 ks / ks 2; 4 ks vel. 3

Šrouby do T-drážek: 2 ks/M12×14×50 mm; 4 ks/M12×14×80 mm; 4 ks/M12×14×125 mm

Závrtné šrouby: 2 ks vel. M12×100

Vysoké matice: 6 ks vel. M12

Podložky: 6 ks vel. M12

Prodlužovací matice: 2 ks vel. M12

Technický popis

Jmenovitý rozměr T-drážky	14 mm
Závit	M12

Typ	6532
Druh produktu	Upinaci jednotka