

**Garant****Krátký vrták HSS-E FS, bez povlaku, Ø DC h8: 6,6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	113020 6,6
GTIN	4045197002440
Třída artiklu	11B

## Popis

### Provedení:

Zvláště **robustní a stabilní** díky **zesílenému jádru**.

Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.

Drážky lesklé, fazetky nitridované.

S výbrusem špičky ve tvaru C do 3,9 mm, tvar S (speciální) od 4 mm.

### Výhoda:

**Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 – 4×D)** na NC strojích a automatech.

### Doporučení:

#### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

## Technický popis

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	6,6 mm
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	31 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D <sub>s</sub>	6,6 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN 1897
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	21,1 mm
Vrcholový úhel	135 stupeň

Stopka	válcová stopka
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Typ	FS
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		