



Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 6



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 376500 6 |
| GTIN | 4020772007799 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

| | |
|-------------------|---------|
| Přítlačná síla P2 | 5500 N |
| Ø otvoru d | 13 mm |
| Rozteč otvorů e | 50,5 mm |
| Přítlačná síla P1 | 3400 N |

| | |
|-----------------|---------------|
| Přítlačný šroub | M12×110 mm |
| Výška celkem | 333 mm |
| Celková délka | 231 mm |
| Rozteč otvorů f | 67,5-72,5 mm |
| Typ | 6800J |
| Upínací výška H | 81 mm |
| Druh produktu | Svislá upínka |