



## Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376500 0
GTIN	4020772007737
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Přítlačná síla P2	700 N
Ø otvoru d	4,5 mm
Přítlačný šroub	M4×25 mm
Celková délka	49 mm

Rozteč otvorů e	8,5-13,5 mm
Výška celkem	81 mm
Rozteč otvorů f	23 mm
Přítlačná síla P1	500 N
Typ	6800J
Upínací výška H	18 mm
Druh produktu	Svislá upínka