



## Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	376500 1
GTIN	4020772007744
Třída artiklu	35A

### Popis

#### Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

#### Použití:

**Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě** nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

### Technický popis

Přítlačná síla P1	600 N
Výška celkem	98 mm
Přítlačný šroub	M5×30 mm
Ø otvoru d	4,5 mm

Rozteč otvorů e	16 mm
Rozteč otvorů f	22,5-26 mm
Přítlačná síla P2	1100 N
Celková délka	61 mm
Typ	6800J
Upínací výška H	19 mm
Druh produktu	Svislá upínka