


**Pár rovnoběžných dorazů, Jmenovitý rozměr T-drážky: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375500 12
GTIN	4020772074289
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Díky mínusové toleranci h7 přizpůsobeno strojním drážkám s tolerancí H8. Výškový rozměr dle tolerance IT5.

Použití:

- Jako dorazy v drážce stolu stroje.
- Jako rovnoběžné podložky k přesně rovnoběžnému upnutí. Další rovnoběžné podložky viz č. 366400 – 366750.

Materiál:

Kalená ocel.

Upozornění:

- Jmenovitá rozměrová tolerance výšky podle DIN ISO 2768 m.
- Jmenovitá tolerance šířky podle DIN ISO 286: h7.
- Ostatní rozměry podle DIN ISO 2768-m.

Technický popis

Jmenovitý rozměr T-drážky	12 mm
Výšková tolerance párově IT5	0,011 mm
Délka	100 mm
Tolerance šířky h7	-0,018 mm
Výška	40 mm

Technický list

Typ	6350
Druh produktu	Paralelní podložky