

**Sada upínacích šroubů, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 14/M12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375400 14/M12
GTIN	4020772083007
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Všechny části zušlechtné. Pevnost 8.8 resp. 10. Uložené v pevném dřevěném pouzdře se sklopným víkem.

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/80 mm; 2 ks/50 mm

Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/63 mm; 4 ks/100 mm; 4 ks/125 mm; 4 ks/200 mm

Drážkové kameny č. 375315 DIN 508: 4 ks

Vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 4 ks

Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks

Podložky č. 375340 DIN 6340: 4 ks

Kulové podložky a pánve č. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ks

Technický popis

Délka dřevěné kazety	278 mm
Šířka dřevěného boxu	234 mm
Jmenovitý rozměr T-drážky	14 mm
Závit	M12

Výška dřevěného boxu	36 mm
Typ	6520
Druh produktu	Upínací šroub