



Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376500 2
GTIN	4020772007751
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	139,5 mm
Přítlačná síla P1	800 N
Celková délka	78 mm
Rozteč otvorů f	23-31 mm

Rozteč otvorů e	20 mm
Ø otvoru d	5,5 mm
Přítlačný šroub	M6×35 mm
Přítlačná síla P2	1200 N
Typ	6800J
Upínací výška H	23 mm
Druh produktu	Svislá upínka