


**Sada upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 10/M10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Skládající se z různých upínacích prvků, které jsou potřebné pro rychlé upínání nástrojů, přípravků nebo obrobků na stolech s T-drážkami. Všechny díly jsou ze zušlechtěné oceli a lze je doobjednat jednotlivě.

**Rozsah dodávky:**

Očkoplochý klíč, pasta na šrouby, dřevěná kazeta

**Rozsah dodávky:**

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/ 63 mm;<br>4 ks/ 100 mm;<br>2 ks/ 40 mm

Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 80 mm

Upínka č. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 11×80

vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 6 ks

Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks

Univerzální upínací podložky č. 372200: 4 ks/ vel. 1;<br>4 ks/ vel. 2;<br>2 ks/ vel. 3

Kuželová podložka typ G č. 375360 DIN 6319 G: 6 ks

Hluboké upínací čelisti č. 375110: 4 ks/ vel. 12

Pružící držák upínacích kleštin č. 370850: 4 ks/ vel. 12

Protahovací trn na T-drážky č. 375512

**Technický popis**

Výška upnutí 4x upnutí	2 - 140 mm
------------------------	------------

Šířka dřevěného boxu	270 mm
Výška upnutí 2x upnutí	2 - 230 mm
Výška dřevěného boxu	47 mm
Délka dřevěné kazety	355 mm
Závit	M10
Jmenovitý rozměr T-drážky	10 mm
Typ	6530
Druh produktu	Upinací jednotka