



Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	376500 4
GTIN	4020772007775
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.

- **Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.**
- **Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.**
- **Pojistka proti ztrátě přitlačného šroubu.**
- **Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.**

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Technický popis

Výška celkem	221 mm
Ø otvoru d	8,6 mm
Přitlačný šroub	M8×65 mm
Rozteč otvorů f	43-46,5 mm

Přítlačná síla P2	3000 N
Přítlačná síla P1	1700 N
Rozteč otvorů e	32 mm
Celková délka	141 mm
Typ	6800J
Upínací výška H	42,5 mm
Druh produktu	Svislá upínka