



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 10-12,5mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 428500 10-12,5 |
| GTIN | 5051102212179 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Standardně měřené hloubky | 58 mm |
| Rozsah měření | 10 - 12,5 mm |
| Rozměr a | 1,9 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 134 mm |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Mezní chyba | 0,004 mm |
| Rozlišení | 0,002 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|--|------------|
| Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm | 022500 20 |
| Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 11 mm | 484030 11 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 12 mm | 484030 12 |
| Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 10-12,5 mm | 428605 10-12,5 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 10 mm | 484030 10 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 2/76 | 428510 2/76 |
| Sada měřících čelistí 3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm | 428745 10-12,5 |
| Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 10-12,5 mm | 428746 10-12,5 |