

**CNMG 120404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 520 m/min
Hlavní způsob použití	P
Typ	PV720
Lamač třísek	PQ
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení