

**CNMG 120408, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 520 m/min
Typ	PV720
Rohový radius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení