

**CNMG 120404, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	PG
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 490 m/min
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	PV720
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,15 - 0,35 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení