

**CNMG 120412, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Třída artiklu	25E

Technický popis

Typ	PV720
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Lamač třísek	PG
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení