

**DNMG 150604, Typ: PV720****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 490 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PG
Typ	PV720
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení